


GS16019016



Ecoline contactdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, frontmontage, verkeerswit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik standby	0,06 W
Uitgangsvermogen	15 W

Aansluiting

Type connector/steker	Wago Winsta
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm ²

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	120 mm
Diepte	54 mm

Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandgoot frontmontage
---------------	-----------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee

Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Ja
Uitgerust met	Contactdoos + USB-lader type A+C
Capaciteit	
Aantal modules	2
Teksten	
Opdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Hager energie contactdoos 80 mm BRx