

Ecoline contactdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, frontmontage, verkeerswit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby 0,06 W

Uitgangsvermogen 15 W

Aansluiting

Type connector/steker Wago Winsta

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,5 - 2,5 mm²

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Hoogte 50 mm

Breedte 120 mm

Diepte 54 mm

Materiaal

Kleur Verkeerswit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op Wandgoot frontmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Modulair

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

GS16019016

Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Ja
Uitgerust met	Contactdoos + USB-lader type A+C
Capaciteit	
Aantal modules	2
Teksten	
Opdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Hager energie contactdoos 80 mm BRx