



GS20019016



Ecoline contactdoos 2-voudig, Wago, frontmontage, verkeerswit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-------------|
| Type connector/steker | Wago Winsta |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|---------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,5 - 2,5 mm ² |
|---|---------------------------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|----|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
|----------------------------------|----|

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 50 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 120 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------|-------|
| Diepte | 54 mm |
|--------|-------|

Materiaal

| | |
|-------|-------------|
| Kleur | Verkeerswit |
|-------|-------------|

| | |
|----------|------|
| RAL-code | 9016 |
|----------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
|-----------|----------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|-----------------------|
| Gemonteerd op | Wandgoot frontmontage |
|---------------|-----------------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|----------|
| Aansluitwijze | Modulair |
|---------------|----------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
|-------------------------|--------|

| | |
|----------------------|-----|
| Stekerstand gedraaid | Nee |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Met klapdeksel | Nee |
|----------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Met ronde aardingspen | Nee |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Met signaallamp | Nee |
|-----------------|-----|

| | |
|----------|-----|
| Met slot | Nee |
|----------|-----|

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

| | |
|---------------|-----------------|
| Uitgerust met | 2x contactdozen |
|---------------|-----------------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

| | |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|------------------------------|

Deksel, deur

| | |
|-------------|---------------|
| Type deksel | Zonder deksel |
|-------------|---------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Gerelateerde Series | Hager energie contactdoos 80 mm BRx |
|---------------------|-------------------------------------|