

Ecoline contactdoos 45° 2-voudig, Wago, frontmontage, verkeerswit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Aansluiting

Type connector/steker Wago Winsta

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,5 - 2,5 mm²

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Hoogte 50 mm

Breedte 120 mm

Diepte 54 mm

Materiaal

Kleur Verkeerswit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op Wandgoot frontmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Modulair

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

GS20119016

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Uitgerust met	2x contactdozen
---------------	-----------------

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------

Gerelateerde Series	Hager energie contactdoos 80 mm BRx
---------------------	-------------------------------------