




GS30009010



**Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, helderwit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Aansluiting**

Type connector/steker	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
----------------------------------	----

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	50 mm
--------	-------

Breedte	180 mm
---------	--------

Diepte	61 mm
--------	-------

**Materiaal**

Kleur	Helderwit
-------	-----------

RAL-code	9010
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandgoot C-profiel
---------------	--------------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	3x contactdozen
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	3
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging