


GS30009011



Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, zwart

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Aansluiting

Type connector/steker Wago Winsta

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,5 - 2,5 mm²

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Hoogte 50 mm

Breedte 180 mm

Diepte 61 mm

Materiaal

Kleur Grafietzwart

RAL-code 9011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op Wandgoot C-profiel

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Modulair

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Uitgerust met	3x contactdozen
---------------	-----------------

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------

Gerelateerde Series	Hager energie contactdoos 80 mm BRx
---------------------	-------------------------------------