



HA362

Lastscheider 3-polig 1250 A blokform

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1250 A
-----------------	--------

Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	50 kA
---	-------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Bedieningselement	Lange draaigreep
-------------------	------------------

Uitvoering component	Vaste inbouw
----------------------	--------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	4x 185 mm ²
---------------------------------	------------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
------------------------------	--------

Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
---------------------------------	---------

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	85 W
----------------------------------	------

Vermogensverlies bij nominale stroom In	255 W
---	-------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	822000 W
----------------------------------	----------

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------