



HA362

Lastscheider 3-polig 1250 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1250 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947	50 kA

Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Uitvoering component	Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	4x 185 mm ²
---------------------------------	------------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	85 W
Vermogensverlies bij nominale stroom In	255 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	822000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------