

HA364

Lastscheider 3-polig 1600 A blokform

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1600 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947 50 kA

Uitvoering

Aantal polen 3

Bedieningselement Lange draaigreep

Uitvoering component Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 6x 240 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 1000 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 12000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In 122 W

Vermogensverlies bij nominale stroom In 366 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 1053000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C