



HA364

## Lastscheider 3-polig 1600 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947	50 kA

#### Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Uitvoering component	Vaste inbouw

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	6x 240 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	------------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	122 W
Vermogensverlies bij nominale stroom In	366 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	1053000 W

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------