



HA451

Lastscheider 4-polig 125 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 125 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947 7 kA

Uitvoering

Aantal polen 4

Bedieningselement Lange draaigreep

Uitvoering component Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 50 mm² max.

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 800 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I_n 1,80 W

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 5,40 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 82000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C