

HA452

Lastscheider 4-polig 160 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947	7 kA

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaigreep
Uitvoering component	Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	95 mm ²
---------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	3 W
Vermogensverlies bij nominale stroom In	9 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------