



HA452

Lastscheider 4-polig 160 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947	7 kA
--	------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Bedieningselement	Lange draaigreep
-------------------	------------------

Uitvoering component	Vaste inbouw
----------------------	--------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	95 mm ²
---------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
------------------------------	-------

Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
---------------------------------	--------

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	3 W
----------------------------------	-----

Vermogensverlies bij nominale stroom In	9 W
---	-----

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W
----------------------------------	----------

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------