



HA457

Lastscheider 4-polig 400 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 400 A

Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947 9 kA

Uitvoering

Aantal polen 4

Bedieningselement Lange draaigreep

Uitvoering component Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP00

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 1x 240 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 1000 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I_n 14,40 W

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 57,60 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 263000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C