



HA460

Lastscheider 4-polig 800 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947	26 kA
--	-------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Bedieningselement	Lange draaigreep
-------------------	------------------

Uitvoering component	Vaste inbouw
----------------------	--------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	2x 300 mm ²
---------------------------------	------------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
------------------------------	--------

Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
---------------------------------	---------

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	39,70 W
----------------------------------	---------

Vermogensverlies bij nominale stroom In	199,10 W
---	----------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	526000 W
----------------------------------	----------

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------