



HAE316

## Lastscheider 3-polig 160 A modulair MV

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 160 A

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 70 mm<sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 800 V

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 8000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I<sub>n</sub> 7,50 W

Vermogensverlies bij nominale stroom I<sub>n</sub> 22,50 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 105000 W

#### Samenstelling

Motorbediening optioneel Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Uitvoering

Pooltype 3P

Bedieningselement Korte draaigreep