



HAE316

Lastscheider 3-polig 160 A modulair MV

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 160 A

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 70 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 800 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I_n 7,50 W

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 22,50 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 105000 W

Samenstelling

Motorbediening optioneel Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Uitvoering

Pooltype 3P

Bedieningselement Korte draaigreep