


HAE412



Lastscheider 4-polig 125 A modulair MV

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	70 mm ²
---------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
--	-------

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V
---	--------

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	4,60 W
--	--------

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	18,40 W
---	---------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
----------------------------------	---------

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
--------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Uitvoering

Pooltype	4P
----------	----

Bedieningselement	Korte draaigreep
-------------------	------------------