



HAE416

Lastscheider 4-polig 160 A modulair MV

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	70 mm ²
---------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
--	-------

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V
---	--------

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	7,50 W
--	--------

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	30 W
---	------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W
----------------------------------	----------

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
--------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Uitvoering

Pooltype	4P
----------	----

Bedieningselement	Korte draaigreep
-------------------	------------------