



HI405R

Omschakelaar 4-polig 100 A modulair compact

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 690 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	2,50 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gI-gG-zekeringen	100 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	65000 W
Vermogensverlies bij nominale stroom In	9,30 W

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Korte draaigreep
Pooltype	4P

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Capaciteit

Aantal modules	12
----------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------