



HIM408

## Omschakelaar 4-polig 80 A modulair M2

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 415 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947	1,50 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gI-gG-zekeringen	50 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	52000 W
Vermogensverlies bij nominale stroom In	9,60 W

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Korte draaigreep
Pooltype	4P

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------