



HR702

Stroomtransformator rond diameter 70 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte 33 mm

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 0

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Spanning

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 4000 V