



HR704

**Stroomtransformator rond diameter 140 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte 33 mm

**Vermogen**

Vermogensverlies bij nominale stroom  $I_n$  0

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning  $U_{imp}$  4000 V