



HTG911H

**Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Uitgangsstroom 2500 mA

**Functies**

Uitgangsspanning aangepast Nee

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Capaciteit**

Aantal modulen 4

**Spanning**

Uitgangsspanning 24 - 24 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -25 - 70 °C

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker Schroefaansluiting