



HXA021H

AX positie hulpcontact h3+, 1NO+1NC 230 VAC

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 230 V AC15 3 A

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze quickconnect

Aansluitwijze Klik montage

Aansluiting

Soort contact 1 verbreek + 1 maak

Spanning

Type voeding AC/DC

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 3 W

Samenstelling

Aantal wisselcontacten 0

Aantal verbreekcontacten 1

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP4X