



HXA025H

AX positie hulpcontact h3+, 1NO+1NC 125 VAC

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 230 V AC15	0
----------------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	quickconnect
---------------	--------------

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Aansluiting

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
---------------	---------------------

Spanning

Type voeding	AC/DC
--------------	-------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	3 W
---	-----

Samenstelling

Aantal wisselcontacten	0
------------------------	---

Aantal verbreekcontacten	1
--------------------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP4X
--	------