



HYS311H

Plug-in vermogenschakelaar conversieset, h3+ P160 4P (16-50 A)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom

50 A

Installatie, montage

Geschikt voor montage op railsysteem

Nee