



HZI855

ATS controller + COM voor vermogensomschakelaars (HIB & scheiders)

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue	240 - 415 V
----------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede uitgangen met massieve aders	1,5 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede uitgangen soepele aders	1,5 - 2,5 mm ²

Samenstelling

Aantal uitgangen	6
Aantal ingangen	6

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-30 - 70 °C
---------------------	-------------

Vermogen

Opgenomen vermogen in W	6 W
-------------------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP30
----------------------	------