



**Railklem 16 mm<sup>2</sup> aardrailunits**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	1 - 1 NM
----------------	----------

**Afmetingen**

Hoogte railsysteem	5 mm
Dikte rail	12 - 12 mm

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	65 A
-----------------	------

K070