



K070

### Railklem 16 mm<sup>2</sup> aardrailunits

#### Technische eigenschappen

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm <sup>2</sup>

##### Installatie, montage

Aandraaimoment	1 - 1 NM
----------------	----------

##### Afmetingen

Hoogte railsysteem	5 mm
Dikte rail	12 - 12 mm

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	65 A
-----------------	------