



K140

Aansluitklem zonder sokkel 2 x 16 mm² + 2 x 10 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 60 A

Uitvoering

Aantal polen 1

Materiaal

Kleur Brons

Aansluiting

Aansluitdoorsnede schroefklemmen 2x 16 + 2x 10 mm²

Afmetingen

Lengte 30 mm