



K142

Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 60 A

Uitvoering

Aantal polen 1

Materiaal

Kleur Brons

Aansluiting

Aansluitdoorsnede schroefklemmen 3x 16 + 4x 10 mm²

Afmetingen

Lengte 49 mm