



K143

Aansluitklem zonder sokkel 5 x 16 mm² + 5 x 10 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 60 A

Uitvoering

Aantal polen 1

Materiaal

Kleur Brons

Aansluiting

Aansluitdoorsnede schroefklemmen 3x 16 + 7x 10 mm²

Afmetingen

Lengte 67 mm