



**Aansluitklem zonder sokkel 6 x 16 mm<sup>2</sup> + 7 x 10 mm<sup>2</sup>**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 60 A

**Uitvoering**

Aantal polen 1

**Materiaal**

Kleur Brons

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede schroefklemmen 6x 16 + 7x 10 mm<sup>2</sup>

**Afmetingen**

Lengte 85 mm

K148