



K96A

Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,50 - 3,50 NM
----------------	----------------

Afmetingen

Hoogte railsysteem	12 mm
Dikte rail	5 - 5 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	65 A
-----------------	------