



Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 25 - 70 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 25 - 70 mm ² |

Installatie, montage

| | |
|----------------|----------|
| Aandraaimoment | 8 - 8 NM |
|----------------|----------|

Afmetingen

| | |
|--------------------|-----------|
| Hoogte railsysteem | 12 mm |
| Dikte rail | 5 - 10 mm |
| Breedte | 22,50 mm |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 175 A |
|-----------------|-------|

K96F