



K96Q

**Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 16 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	3 - 3 NM
----------------	----------

**Afmetingen**

Dikte rail	5 - 5 mm
Breedte	11,50 mm

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	180 A
-----------------	-------