



K96T

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 4 - 35 mm²

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	4 - 35 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	10-10 NM
----------------	----------

Afmetingen

Dikte rail	5 - 5 mm
Hoogte	27,50 mm
Breedte	16,50 mm
Diepte	38,50 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	270 A
-----------------	-------