



KB41N

## Aansluitrail geïsoleerd 1-polig, 4 modulen, 40 A

### Technische eigenschappen

#### Design

Aantal polen	1 P
--------------	-----

#### Uitvoering

Aantal modulen	4
----------------	---

#### Compatibiliteit

Bedoeld voor compatibele componenten	Modular devices
--------------------------------------	-----------------

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	415 V
----------------------------------	-------

#### Spanning

Maximale bedrijfsspanning	230 V
---------------------------	-------

Stootspanningsvastheid	4 kV
------------------------	------

#### Stroom

Nominale stroom Inom	63 A
----------------------	------

#### Afmetingen

Lengte in mm	64 mm
--------------	-------

Deelmaat	17.8 mm
----------	---------

Fixatieafstand in aantal modulen	1
----------------------------------	---

#### Energievoorziening

Aantal fases voor voeding	1 fase
---------------------------	--------

#### Materiaal

Kleur	grijs
-------	-------

#### Montage

Geschikt voor een product met hulpcontact	Nee
---	-----

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	10 mm <sup>2</sup>
----------------------------------	--------------------

Geschikt voor apparaten met N-leider	Nee
--------------------------------------	-----

Type aansluiting	verbindingsrail stiftuitvoering
------------------	---------------------------------

Soort verbinding	schroeftechniek
------------------	-----------------

#### Samenstelling

Aantal inbouw elementen	4
-------------------------	---

#### Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Ja
------------	----