



KB5FN



## Aansluitrail geïsoleerd 2-polig, 7 modulen, 40 A

### Technische eigenschappen

#### Design

Aantal polen 2 P

#### Uitvoering

Aantal modulen 7

#### Compatibiliteit

Bedoeld voor compatibele componenten Modular devices

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom) 230 / 400 V

#### Spanning

Maximale bedrijfsspanning 400 V

Stootspanningsvastheid 4 kV

#### Stroom

Nominale stroom Inom 63 A

#### Afmetingen

Lengte in mm 121 mm

Deelmaat 17.8 mm

Fixatieafstand in aantal modulen 1

#### Energievoorziening

Aantal fases voor voeding 1\_2P

#### Materiaal

Kleur grijs

#### Montage

Geschikt voor een product met hulpcontact Nee

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders 10 mm<sup>2</sup>

Geschikt voor apparaten met N-leider Ja

Type aansluiting verbindingsrail stiftuitvoering

Soort verbinding schroeftechniek

#### Samenstelling

Klemmen 12 C

Aantal inbouw elementen 3

#### Normen

Europese richtlijn WEEE van toepassing

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Ja