



KC150

Bedradingsset 1-polig zwart 150 mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	0,30 W
--	--------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	10 - 10 mm ²
------------------	-------------------------

Kabel

Kabellengte	0,15 m
-------------	--------

Afmetingen

Lengte	150 mm
--------	--------