



KC150

### Bedradingsset 1-polig zwart 150 mm

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

##### Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	0,30 W
--	--------

##### Aansluiting

Leidingdoorsnede	10 - 10 mm <sup>2</sup>
------------------	-------------------------

##### Kabel

Kabellengte	0,15 m
-------------	--------

##### Afmetingen

Lengte	150 mm
--------	--------