



KC325

### Bedradingsset 3-polig zwart 125mm

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

##### Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	0,60 W
---	--------

##### Aansluiting

Leidingdoorsnede	10 - 10 mm <sup>2</sup>
------------------	-------------------------

##### Kabel

Kabellengte	0,12 m
-------------	--------

##### Afmetingen

Lengte	125 mm
--------	--------