



KC325

## Bedradingsset 3-polig zwart 125mm

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

#### Uitvoering

Aantal polen 3

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom  $I_n$  0,60 W

#### Aansluiting

Leidingdoorsnede 10 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Kabel

Kabellengte 0,12 m

#### Afmetingen

Lengte 125 mm