



Kamrail voor modulair component, 1-polig, 56 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 100 A

Uitvoering

Aantal polen 1

Afmetingen

Lengte 1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 20 mm²

Capaciteit

Aantal modulen 57

KD190B