



KD302M

### Aansluitrail 3-polig voor 2 motorbeveiligingsschakelaars

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

##### Uitvoering

Aantal polen 3

##### Afmetingen

Lengte 88 mm

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm<sup>2</sup>

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

##### Capaciteit

Aantal modules 5