



KD480A

Kamrail vork 3-polig+N 16 mm², 12 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Lengte	210 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm ²
---------------------------------	--------------------

Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----