



KDN263A

### Kamrail vork 2-polig 10 mm<sup>2</sup> 12 modulen

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

##### Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

##### Afmetingen

Lengte	210 mm
--------	--------

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------

##### Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----