



KDN263AZ

Kamrail 12 modulen 2P met 1 module tussenruimte voor ARFxxxx

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Uitvoering

Aantal polen 2

Afmetingen

Lengte 212 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm²

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen 12