KDN263B

Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A

Uitvoering

Aantal polen	2

Afmetingen

Lengte	1000 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm²

Capaciteit

Aantal modulen	56